




EPN518



**Rele' Passo-Passo 16 A 24 V Ac 1 Na + 1 Nc 1 M. Din**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
Corrente di riposo	6 mA

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Connessione**

Tipo di contatto	1NC+1NO
Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Numero di contatti	2

**Condizioni di impiego**

Tensione di comando AC	24 - 24 V
Tensione di comando DC	12 - 12 V
Tensione di comando 2	12 - 12 V
Tensione di comando 1	24 - 24 V
Tensione di isolamento nominale Ui	250 V

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

**Potenza**

Potenza dissipata totale	1,20 W
Assorbimento potenza di spunto	25 VA

**Serie**

Altezza	83 mm
Larghezza	17,50 mm
Profondità	63 mm

**Illuminazione**

Carico max. lampade fluorescenti	800 VA
----------------------------------	--------