



SVN126

1 Segnalatore Luminoso Doppio 230 V Ac Led Verde + Rosso 1 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i 400 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso
 U_{imp} 4000 V

Tipo di tensione di alimentazione AC

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - 50 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0,75 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 0,75 - 10 mm²

tipo di attacco della lampada Fisso

Potenza

Potenza dissipata totale 0,80 W

Potenza per punto di carica 0

Serie

Altezza 83 mm

Larghezza 17,50 mm

Profondità 62 mm

Illuminazione

Tipo di lampada LED

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20