



EPN540



Rele P.P 16A 230V 4Na

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	16 A
Corrente di riposo	6 mA

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Connessione

Tipo di contatto	4NO
Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm ²
Numero di contatti	4

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	230 - 230 V
Tensione di comando DC	110 - 110 V
Tensione di comando 2	110 - 110 V
Tensione di comando 1	230 - 230 V
Tensione di isolamento nominale Ui	400 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Potenza

Potenza dissipata totale	4,80 W
Assorbimento potenza di spunto	55 VA

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	63 mm

Illuminazione

Carico max. lampade fluorescenti	800 VA
----------------------------------	--------