



SVN126

## 1 Segnalatore Luminoso Doppio 230 V Ac Led Verde + Rosso 1 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Numero di moduli

Numero di moduli 1

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale  $U_i$  400 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso  
 $U_{imp}$  4000 V

Tipo di tensione di alimentazione AC

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - 50 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

#### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.75 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 0.75 - 10 mm<sup>2</sup>

tipo di attacco della lampada Fisso

#### Potenza

Potenza dissipata totale 0,80 W

Potenza per punto di carica 0

#### Serie

Altezza 83 mm

Larghezza 17,50 mm

Profondità 62 mm

#### Illuminazione

Tipo di lampada LED

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20