



TXA663A



Modulo TP KNX easy Dimmer Rlc 3 Out Combinabili 900W 230V 6M

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tensione d'ingresso	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	2,30 mA
--	---------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.25 - 0.75 mm ²
Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm ²

Equipaggiamento

Numero di uscite	3
Alimentazione lampada LED	210 W
Tipo di dimmer	Attuatore dimmer

Numero di moduli

Numero di moduli	6
------------------	---

Potenza

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	300 W
Potenza lampada ad incandescenza	900 - 900 W
Alimentazione del variatore	900 - 900 W

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di connettore	QuickConnect

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
---------------------------------------	-----------

Testo

Fusibile	Protezione dal surriscaldamento (visualizzazione tramite LED), Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico), Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)
Principio regolazione luce	Inserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento, Valori di regolazione luminosità minimi/massimi per canale impostabili sul dispositivo
Funzione	Funzione di apprendimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect
Etichettatura	Campo di scrittura grosso
Protezione	Con protezione dal surriscaldamento, dal sovraccarico e dai cortocircuiti