

Modulo TP KNX Plus dimmer 2 Out Combinabili 600W Max. 230V 4M

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tensione d'ingresso	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	2,40 mA
--	---------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.75 - 2.5 mm ²
Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm ²

Equipaggiamento

Numero di uscite	2
Alimentazione lampada LED	120 W
Tipo di dimmer	Attuatore dimmer

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Potenza

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	300 W
Potenza lampada ad incandescenza	5 - 300 W
Alimentazione del variatore	5 - 300 W

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di connettore	QuickConnect

Illuminazione

Lampade LED dimmerabili da 230 V	120 - 120 W
----------------------------------	-------------

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

TYA662AN



Testo

Fusibile	Protezione dal surriscaldamento (visualizzazione tramite LED), Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)
Modalità di esercizio	Accoppiamento di carico di 2 canali per aumentare la potenza d'uscita utilizzando collegamento in parallelo delle uscite
Principio regolazione luce	Inserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento, Valori di regolazione luminosità minimi/massimi per canale impostabili sul dispositivo
Funzione	Funzione di apprendimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect
Etichettatura	Campo di scrittura grosso
Protezione	Con protezione dal surriscaldamento, dal sovraccarico e dai cortocircuiti