



TYA664BN



## Modulo TP KNX Plus dimmer 4 Out Combinabili 2400W totale 230V 10M

### Proprietà tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tensione d'ingresso	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

#### Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	2,40 mA
--	---------

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Equipaggiamento

Numero di uscite	4
Alimentazione lampada LED	480 W
Tipo di dimmer	Attuatore dimmer

#### Numero di moduli

Numero di moduli	10
------------------	----

#### Potenza

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	600 W
Potenza lampada ad incandescenza	5 - 600 W
Alimentazione del variatore	5 - 600 W

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di connettore	QuickConnect

#### Illuminazione

Lampade LED dimmerabili da 230 V	120 - 120 W
----------------------------------	-------------

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

**Testo**

Fusibile	Protezione dal surriscaldamento (visualizzazione tramite LED), Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)
Modalità di esercizio	Accoppiamento di carico di 4 canali per aumentare la potenza d'uscita utilizzando collegamento in parallelo delle uscite
Principio regolazione luce	Inserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento, Valori di regolazione luminosità minimi/massimi per canale impostabili sul dispositivo
Funzione	Funzione di apprendimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect
Etichettatura	Campo di scrittura grosso
Protezione	Con protezione dal surriscaldamento, dal sovraccarico e dai cortocircuiti