

HCD400H

**Interruttore Di Manovra-Sezionatore H630 3 Poli 400 A**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale 400 A

**Architettura**

Numero di poli 3

Elemento di controllo/comando Manetta

**Connessione**

Sezione conduttore rigido 35 - 240 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile 35 - 240 mm<sup>2</sup>

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale U<sub>i</sub> 800 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso  
U<sub>imp</sub> 8000 V

**Unità di sgancio**

Tempo di risposta all'apertura 10 ms

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Equipaggiamento**

Azionamento motore opzionale Sì

**Funzioni**

Unità di sgancio Interruttore

**Potenza**

Potenza dissipata per polo I<sub>n</sub> 20,80 W

Potenza dissipata totale 62,40 W

Corrente nominale fino a 400 V AC AC1 263000 W

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -25 - 70 °C

**Porta / coperchio**

Bloccabile Sì

**Protezione**

Grado di protezione IP IP4X