



HEW400NR

Interruttore automatico h3+ P630 energy 3poli 400A 70kA

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	400 A
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 400 V AC IEC60947-2	70 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 240 V AC IEC60947-2	100 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 415 V AC IEC60947-2	70 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 690 V AC IEC60947-2	12 kA
Potere di interruzione nominale Ics fino a 220 V AC secondo IEC60947-2	100 kA
Potere di interruzione nominale Ics fino a 230 V AC secondo IEC60947-2	100 kA
Potere di interruzione nominale Ics fino a 240 V AC secondo IEC60947-2	100 kA
Potere di interruzione nominale Ics fino a 380 V AC secondo IEC60947-2	70 kA
Potere di interruzione nominale Ics fino a 400 V AC secondo IEC60947-2	70 kA
Potere di interruzione nominale Ics fino a 415 V AC secondo IEC60947-2	70 kA
Potere di interruzione nominale Ics fino a 690 V AC secondo IEC60947-2	12 kA
Corrente nominale a 10°C secondo IEC60947	400 A
Corrente nominale a 15°C secondo IEC60947	400 A
Corrente nominale a 20°C secondo IEC60947	400 A
Corrente nominale a 25°C secondo IEC60947	400 A
Corrente nominale a 30°C secondo IEC60947	400 A
Corrente nominale a 35°C secondo IEC60947	400 A
Corrente nominale a 40°C secondo IEC60947	400 A
Corrente nominale a 45°C secondo IEC60947	400 A
Corrente nominale a 50°C secondo IEC60947	400 A
Corrente nominale a 55°C secondo IEC60947	400 A
Corrente nominale a 60°C secondo IEC60947	400 A
Corrente nominale a 65°C secondo IEC60947	396 A

Con riserva di modifiche tecniche

Architettura

Numero di poli	3
Elemento di controllo/comando	Manetta
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
Posizione del neutro	Senza neutro

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso U _{imp}	8000 V
Tensione di isolamento nominale U _i	800 V
Tensione nominale d'impiego CA	220 - 690 V

Funzioni

Unità di sgancio	Energy
------------------	--------

Potenza

Potenza dissipata totale	90 W
--------------------------	------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	18 - 18 Nm
Posizione di montaggio/collegamento	Anteriore

Protezione

Grado di protezione IP	IP4X
------------------------	------

Cavo

Materiale del cavo	Rame
--------------------	------

Compatibilità

Compatibile con RDC AOB	Sì
Adatto per guida DIN	No
Idoneo per quadro di distribuzione	Sì

Serie

Altezza	260 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	150 mm