



EC100

## Bedrijfsurenteller 230 V

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 60 °C

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	35 mm
Diepte	60 mm

#### Stroomvoorziening

Voedingsspanning	230 V +/- 15 %
------------------	----------------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Uitrusting

Aantal kanalen	6
----------------	---