



EC100

## Bedrijfsurenteller 230 V

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules 2

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 60 °C

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker Schroefaansluiting

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 35 mm

Diepte 60 mm

#### Voeding

Voedingsspanning 230 V +/- 15 %

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

#### Samenstelling

Aantal kanalen 6