



HIM408

Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 3P+N 80 A 8 M. Din

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	380 - 415 V
Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

Corrente

Corrente nominale	80 A
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947	1,50 kA
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG	50 kA

Potenza

Corrente nominale fino a 400 V AC AC1	52000 W
Potenza dissipata totale	9,60 W

Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manopola corta
Numero di poli	3P+N

Serie

Altezza	76 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	89 mm

Controlli e indicatori

Azionamento a motore integrato	No
--------------------------------	----

Porta / coperchio

Bloccabile	Sì
------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Numero di moduli

Numero di moduli	8
------------------	---

Condizioni d'uso

Connessione

Sezione conduttore flessibile	2.5 - 35 mm ²
Sezione conduttore rigido	2.5 - 35 mm ²
