

ECR380D

**kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus MID**

**Technische eigenschappen**

**Architectuur**

Bussysteem	Modbus
Pooltype	3P+N

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	80 A
Maximale meetcircuitstroom	80 A

**Capaciteit**

Aantal modulen	4
----------------	---

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Directe aansluiting
Aansluitwijze	Modbus RS485 3-draads

**Afmetingen**

Hoogte	92 mm
Breedte	72 mm
Diepte	60 mm

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Type impuls	Optisch
-------------	---------

**Compatibiliteit**

Geschikt voor	Inkoop/levering
---------------	-----------------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede van meetingang	33 - 33 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede afgaande meetuitgang	33 - 33 mm <sup>2</sup>
Type connector/stekker bussysteem	Busaansluitklem

**Installatie, montage**

Nominaal aandraaimoment	2 - 2 NM
-------------------------	----------

**Mechanische kenmerken**

Aandraaimoment digitale aansluitklem	0,50 - 0,50 NM
--------------------------------------	----------------

**Meting**

Meetsysteem	Directe meting
Type meetinstrument	Elektronisch
Stroommeetbereik	0,25 - 80,0 A

Meetbereik spanning L-N	92 - 276 V
Meetbereik spanning L-L	160 - 480 V
Frequentie meetbereik	45 - 65 Hz

#### **Functies**

Nauwkeurigheidsklasse	B
Type tarief	T1...T2 (230V AC)/ T1...T8 Modbus
Is gekalibreerd	Ja

#### **Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### **Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

#### **Vermogen**

Opgenomen vermogen VA	2 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	0,60 W