



ERC218

Magneetschakelaar 16 A met handbediening, 1 maak, 1 verbreek, 230 V AC 50 Hz

Technische eigenschappen

Aansluiting

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Soort contact | 1 verbreek + 1 maak |
| Aantal contacten | 2 |
| Doorsnede soepele geleider | 1 - 6 mm ² |
| Doorsnede stijve geleider | 1 - 10 mm ² |

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V |
| Nominale isolatiespanning Ui | 250 V |
| Stuurspanning AC | 230 - 230 V |
| Stuurspanning DC | 0 - 0 V |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 50 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

Levensduur

| | |
|--|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 100000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli | 30000 |

Vermogen

| | |
|----------------------------------|----------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 2 W |
| Verbruik bij inkomende stroom | 10,70 VA |

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 83 mm |
| Breedte | 17,85 mm |
| Diepte | 60 mm |

Uitrusting

| | |
|--------------------------|---|
| Aantal NO contacten | 1 |
| Aantal verbreekcontacten | 1 |

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment

1,20 - 1,20 NM