




HNE631H

Interruttore automatico h1000 4 Poli 50 kA 630 A sganciatore elettronico LSI

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	630 A
Potere di interr. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2	85 kA
Potere di interr. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2	85 kA
Potere di interr. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	50 kA
Potere di interr. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2	50 kA
Capacità di interruzione 1 polo 230V IEC 60947-2	51 kA
Capacità di interruzione 1 polo 400V IEC 60947-2	9 kA

Architettura

Numero di poli	3
Elemento di controllo/comando	Manetta
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata

Numero di moduli

Numero di moduli	16
------------------	----

Unità di sgancio

Tempo di risposta all'apertura	10 ms
AT_MagneticProtectionKnobSetting	2,5, 5, 10
AT_RangeMagneticAdjustment	3500 A, 4410 A, 5600 A, 7000 A, 7560 A, 7560 A, 7560 A
AT_ThermalProtectionKnobSetting	0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1

Impostazioni

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve	0 - 0 A
--	---------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	65 - 65 Nm
Posizione di montaggio/collegamento	Anteriore

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V
---	--------

Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale d'impiego CA	220 - 690 V
Funzioni	
Unità di sgancio	LSI
Principali caratteristiche elettriche	
Tempo di intervento della protezione magnetica	100 - 200 ms
Potenza	
Potenza dissipata totale	90 W
Potenza dissipata per polo In	30 W
Durata	
Durata elettrica e numero di cicli	1000
Numero di manovre	4000
Equipaggiamento	
Numero di contatti ausiliari, invertitori	0
Numero di contatti ausiliari NC	0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura	0
Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
Connessione	
Sezione conduttore flessibile	2x 240 mm ²
Sezione conduttore rigido	2x 240 mm ²
Tipo di connettore	Morsetto
Controlli e indicatori	
Azionamento a motore integrato	No
Compatibilità	
Adatto per guida DIN	No
Alimentazione	
Posizione dell'alimentazione	Bidirezionale