



HW1M310FB

Interruttore aperto ACB HW1 55kA 1000A 3P fisso per sentinella

Proprietà tecniche

Corrente

| | |
|---|--------|
| Corrente nominale | 1000 A |
| Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2 | 55 kA |
| Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2 | 55 kA |
| Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2 | 55 kA |

Durata

| | |
|------------------------------------|-------|
| Durata elettrica e numero di cicli | 8000 |
| Numero di manovre | 30000 |

Condizioni di impiego

| | |
|--|---------|
| Tensione di isolamento nominale Ui | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp | 12000 V |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |

Resistenza meccanica

| | |
|--------------------|----------------|
| Resistenza interna | 25 $\mu\Omega$ |
|--------------------|----------------|

Architettura

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Numero di poli | 3 |
| Tipo di costruzione del dispositivo | Fissa incorporata |

Unità di sgancio

| | |
|---------------------------------|-------|
| Tempo di risposta alla chiusura | 45 ms |
|---------------------------------|-------|