



HWW453H

Sganciatore sentinel Energy LSI HW1/2/4

Proprietà tecniche

Protezione elettrica

Protezione del neutro (np): riferimento per impostazione ora	Tnp uguale a tr et tsd	
Protezione di breve durata (std): tempo di inattività di intervento	25 ms	
Protezione di breve durata (std): Bassa velocità (LSP) disattivabile	Sì	
Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)	50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms	
Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10	
Protezione di breve durata (std): Tolleranza Isd	10 - 10 %	
Protezione di breve durata (std): disattivabile	Sì	
Protezione dai guasti a terra (I²t): disattivabile	Sì	
Protezione di breve durata mediante curva I²t	Sì	
Produzione di breve durata (std)	Sì	
Allarme di pre-intervento (PTA)	Sì	
Protezione sovraccarico neutro (NP): corrente (IN)	50 %, 100 %, 150 %, 200 %	
Protezione (np): disattivabile	Sì	
Protezione sovraccarico neutro (NP)	Sì	
Protezione istantanea (li): tipo	Non può essere impostato indipendentemente, come tr e tsd	
Protezione di breve durata (std): tempo di intervento massimo	650 ms	
Protezione istantanea (ii): tempo di intervento massimo	80 ms	
Protezione di lunga durata (ltd): riferimento per taratura corrente	Ir...x In 40% a 100% con passo 1%	
Protezione istantanea (li): tipo	Senza	
Protezione di lunga durata (ltd): Intervallo di corrente Ir	0,36 - 1,0 A	
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)	0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s	
Protezione di lunga durata (ltd): ritardo regolabile	Sì	
Protezione di lunga durata (ltd): tipo di ritardo	Regolabile	
Protezione con ritardo a lungo termine (ltd): disattivabile	No	

Con riserva di modifiche tecniche

Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd)	Sì
Protezione istantanea (ii): tempo massimo di inattività di intervento	25 ms
Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante	1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
Protezione istantanea (li): riferimento per taratura corrente	li = OFF/li... x Da 1,5 a 15 con incrementi di 0,5
Protezione istantanea (li): disattivabile	Sì
Protezione istantanea (li)	Sì
Protezione istantanea (li): Precisione	15 - 15 %
Protezione per guasto a terra (GF)	No