



LF301PV

Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc

Proprietà tecniche

Fusibile

Caratteristiche del fusibile gPV

Taglia del fusibile 10.3 x 38

Corrente

Corrente nominale 1 A

Potenza

Potenza dissipata totale 0,76 W

Principali caratteristiche elettriche

Potere d'interruzione nominale Icn AC secondo IEC60898-1 30 kA

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Tensione nominale 1000 - 1000 V