



Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 A 1000 V Dc

Proprietà tecniche

Fusibile

Caratteristiche del fusibile	gPV
Taglia del fusibile	10.3 x 38

Corrente

Corrente nominale	1 A
-------------------	-----

Potenza

Potenza dissipata totale	0,76 W
--------------------------	--------

Principali caratteristiche elettriche

Potere d'interruzione nominale Icn AC secondo IEC60898-1	30 kA
--	-------

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione nominale	1000 - 1000 V

LF301PV