



NDN304A

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 4 A 10 Ka Curva D 3 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	4 A
Potere di interruzione nominale Ics fino a 230 V AC secondo IEC60947-2	15 kA
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1	10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 400 V AC IEC60947-2	15 kA
Corrente nominale a -25°C	4,88 A
Corrente nominale a -20°C	4,80 A
Corrente nominale a -15°C	4,73 A
Corrente nominale a -10°C	4,65 A
Corrente nominale a -5°C	4,58 A
Corrente nominale a 0°C	4,50 A
Corrente nominale a 5°C	4,42 A
Corrente nominale a 10°C	4,34 A
Corrente nominale a 15°C	4,26 A
Corrente nominale a 20°C	4,17 A
Corrente nominale a 25°C	4,09 A
Corrente nominale a 30°C	4 A
Corrente nominale a 35°C	3,90 A
Corrente nominale a 40°C	3,79 A
Corrente nominale a 45°C	3,69 A
Corrente nominale a 50°C	3,58 A
Corrente nominale a 55°C	3,46 A
Corrente nominale a 60 °C	3,34 A
Corrente nominale a 65°C	3,22 A
Corrente nominale a 70°C	3,10 A

Architettura

Numero di poli	3P
Curva	D

Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

Principali caratteristiche elettriche

Potere d'interruzione nominale Icn AC secondo IEC60898-1	10 kA
Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2,80 - 2,80 Nm

Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,80 - 2,80 Nm
Condizioni di impiego	
Tensione nominale d'impiego CA	400 - 400 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Connessione	
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1 - 25 mm ²
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 25 mm ²
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm ²
Installazione, montaggio	
Coppia di serraggio nominale	2,80 - 2,80 Nm
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Possibilità di montaggio a 360°	Sì
Protezione	
Grado di protezione IP	IP20
Condizioni d'uso	
Grado di inquinamento secondo IEC60664 / IEC60947-2	2
Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
Potenza	
Potenza dissipata totale	8,18 W
Durata	
Durata elettrica e numero di cicli	4000
Numero di manovre	20000
Connettività	
Tipo di connettore	Terminale a vite
Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
Serie	
Altezza	83 mm

Larghezza

52,50 mm

Profondità

70 mm