



SBB232

**Interruttore Di Manovra - Sezionatore 2 Poli 32 A 230 V Ac 1 M. Din + Spia Lum**

**Proprietà tecniche**

**Architettura**

Numero di poli	2
Posizione del neutro	Senza neutro
Numero di poli	2P

**Corrente**

Corrente nominale	32 A
Potere d'interruzione a 400 V in AC23A	677 A
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG	0,48 kA
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria A	32 A
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B	32 A
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria A	32 A
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B	32 A
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria A	10 A
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria B	10 A
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icm fino a 240 V AC secondo IEC60947-3	0,67 kA
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC60947	0,48 kA

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	440 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	1,80 - 1,80 Nm
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Terminale a vite

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

**Frequenza**

---

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Serie**

---

Altezza	83 mm
---------	-------

---

Larghezza	17,50 mm
-----------	----------

---

Profondità	68 mm
------------	-------

**Equipaggiamento**

---

Numero di contatti NA	2
-----------------------	---

---

Numero di contatti NC	0
-----------------------	---

**Condizioni d'uso**

---

Temperatura d'esercizio	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

---

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C
------------------------------------	-------------

**Connessione**

---

Sezione conduttore flessibile	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	--------------------------

---

Sezione conduttore rigido	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------------

**Durata**

---

Numero di manovre	200000
-------------------	--------

---

Durata elettrica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento	25000
---	-------

---

Durata elettrica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento	25000
---	-------

**Potenza**

---

Potenza dissipata totale	3,10 W
--------------------------	--------

---

Potenza dissipata per polo In	1,50 W
-------------------------------	--------

**Connettività**

---

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali divaricati
--	----------------------

---

Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali divaricati
--	----------------------

**Illuminazione**