



MCA363

**Automaat 6kA - C - 3P - 63A - 3MOD.**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nominale stroom                                                         | 63 A  |
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2  | 15 kA |
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-1 | 10 kA |
| Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2                  | 10 kA |

**Uitvoering**

|          |    |
|----------|----|
| Pooltype | 3P |
| Curve    | C  |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1 | 6 kA           |
| Aandraaimoment bovenste klem                                  | 2,80 - 2,80 NM |
| Aandraaimoment aansluitklem onder                             | 2,80 - 2,80 NM |

**Spanning**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue            | 400 - 400 V |
| Type voeding                    | AC          |
| Nominale isolatiespanning Ui    | 500 V       |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 6000 V      |

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Aansluiting**

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading           | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede ingangen met schroef-aansluiting met soepele geleiders    | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading         | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

**Installatie, montage**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Nominaal aandraaimoment | 2,80 - 2,80 NM |
|-------------------------|----------------|

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Type onderaansluiting voor modulaire componenten       | biconnect          |
| Type bovenaansluiting voor modulaire componenten       | Schroefklem        |
| 360° montagepositie mogelijk                           | Ja                 |
| <b>Gebruiksvoorwaarden</b>                             |                    |
| Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2           | 2                  |
| Stroombegrenzingsklasse I <sup>2</sup> t               | 3                  |
| <b>Vermogen</b>                                        |                    |
| Totaal vermogensverlies onder IN                       | 19,90 W            |
| <b>Aansluitmogelijkheden</b>                           |                    |
| Type connector/stekker                                 | Schroefaansluiting |
| Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte     |
| Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte     |