



SPA212

SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5kA Up 1,5kV

Proprietà tecniche

Corrente

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

Corrente impulsiva di fulmine Iimp (10/350 μs) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE 12,5 kA, 25 kA

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TN-S, TT

Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto Sì

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Condizioni di impiego

Livello di protezione della tensione Up in accordo con la norma IEC61643-1 1,50 kV

Tensione massima continuativa Uc secondo IEC61643-1 264 V

Architettura

Numero di poli 2

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 85 °C

Serie

Altezza 99,7 mm

Larghezza 36 mm

Profondità 76,6 mm

Controlli e indicatori

Con spia luminosa Sì

Normative

Classe di requisiti IEC61643 T1, T2, T3

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 3 - 4,5 Nm