



SPB240R

**SPD 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA I<sub>max</sub> 40kA con contatto ausiliario**

**Proprietà tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli 2

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA 240 - 415 V

Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1 275 V

Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1 1,35 kV

Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-11 1,50 kV

Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11 1350 V

**Corrente**

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 20 kA

Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile) 125 A

Scarico massimo (I<sub>max</sub>) L-N(PEN)/ N-PE 40 kA

**Serie**

Altezza 96,8 mm

Larghezza 35,60 mm

Profondità 65,7 mm

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

**Sistema di alimentazione**

Tipo di rete TN-S, TT

**Equipaggiamento**

Con contatto per gestione da remoto Sì

**Connessione**

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili 1,5 - 25,0 mm<sup>2</sup>

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi 1,5 - 35,0 mm<sup>2</sup>

Sezione contatto di segnale 0,14 - 1,5 mm<sup>2</sup>

**Normative**

Classe di requisiti IEC 61643 T2

**Frequenza**

---

Frequenza

50 - 60 Hz

**Installazione, montaggio**

---

Coppia di serraggio nominale

3 - 3 Nm