



SPB440D

**SPD 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA I<sub>max</sub> 40kA**

**Proprietà tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli 4

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA 240 - 415 V

Tensione massima continuativa Uc secondo IEC61643-1 275 V

Livello di protezione della tensione Up in accordo con la norma IEC61643-1 1,35 kV

Livello di protezione UP L-PE /N-Pe secondo IEC 61643-11 1,50 kV

Livello di tensione UP L-N/PEN IEC61643-11 1350 V

**Corrente**

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643 20 kA

Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile) 125 A

Scarico massimo (I<sub>max</sub>) L-N(PEN)/ N-PE 40 kA

**Serie**

Altezza 89,80 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 65,7 mm

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

**Sistema di alimentazione**

Tipo di rete TN-S, TT

**Equipaggiamento**

Con contatto per gestione da remoto No

**Connessione**

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili 1,5 - 25,0 mm<sup>2</sup>

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi 1,5 - 35,0 mm<sup>2</sup>

**Normative**

Classe di requisiti IEC61643 T2

**Frequenza**

Con riserva di modifiche tecniche

Frequenza

50 - 60 Hz

---

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale

3 - 3 Nm