



MWS210A

Automaat 3kA - C - 2P - 10A - 2MOD. - quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2	4,50 kA
---	---------

Uitvoering

Pooltype	2P
----------	----

Curve	C
-------	---

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	3 kA
--	------

Spanning

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
----------------------	-------------

Type voeding	AC
--------------	----

Nominale isolatiespanning Ui	500 V
------------------------------	-------

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
---------------------------------	--------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1 - 35 mm ²
---	------------------------

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm ²
---	------------------------

Aansluitdoorsnede ingangen met schroef-aansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm ²
--	------------------------

Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading	1 - 35 mm ²
---	------------------------

Aansluitdoorsnede uitgangen quickconnect met soepele bedrading	1,5 - 4,0 mm ²
--	---------------------------

Aansluitdoorsnede uitgangen quickconnect met massieve geleiders	1,5 - 4,0 mm ²
---	---------------------------

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	2,80 - 2,80 Nm
-------------------------	----------------

360° montagepositie mogelijk	Ja
------------------------------	----

Veiligheid

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	2
Stroombegrenzingsklasse I ² t	3
Vochtbestendigheid	Voor alle klimaten
Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3,80 W
----------------------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Quickconnect
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte