



SPN240D

Spd Tipo 2 40-15 Ka 8-20 Micros. 1 Fase + Neutro 2 Poli 2 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1 275 V

Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1 1,20 kV

Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-11 1,6 kV

Corrente

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 20 kA

Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile) 125 A

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 40 kA

Serie

Altezza 96,8 mm

Larghezza 35,6 mm

Profondità 58,2 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TN, TN-S

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto No

Normative

Classe di requisiti IEC 61643 T2

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 3,60 - 3,60 Nm