



SRA00505

TRASF. DI CORRENTE 50-5 A BG 213 CL. 1

Proprietà tecniche

Funzioni

Classe di precisione	1
----------------------	---

Potenza

Potenza	1,50 VA
Potenza dissipata totale	0,50 W

Serie

Diametro di apertura	20 mm
Altezza	78 mm
Larghezza	60 mm
Profondità	30 mm
Altezza di apertura	20 mm
Larghezza dell'apertura	20 mm

Connettività

Tipo di connettore	Terminale a vite
--------------------	------------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	3000 V
------------------------------------	--------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 40 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1.5 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	1.5 - 6 mm ²

Protezione

Grado di protezione IP	IP10
------------------------	------

Corrente

Corrente massima primario	50 A
Intensità massima del secondario	5 A

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN, Piastra di montaggio
--------------	---------------------------------