



SRA00505

## TRASF. DI CORRENTE 50-5 A BG 213 CL. 1

### Proprietà tecniche

#### Funzioni

Classe di precisione	1
----------------------	---

#### Potenza

Potenza	1,50 VA
---------	---------

Potenza dissipata totale	0,50 W
--------------------------	--------

#### Serie

Diametro di apertura	20 mm
----------------------	-------

Altezza	78 mm
---------	-------

Larghezza	60 mm
-----------	-------

Profondità	30 mm
------------	-------

Altezza di apertura	20 mm
---------------------	-------

Larghezza dell'apertura	20 mm
-------------------------	-------

#### Connettività

Tipo di connettore	Terminale a vite
--------------------	------------------

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	3000 V
------------------------------------	--------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 40 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 40 °C
------------------------------------	-------------

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	-------------------------

Sezione conduttore rigido	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
---------------------------	-------------------------

#### Protezione

Grado di protezione IP	IP10
------------------------	------

#### Corrente

Corrente massima primario	50 A
---------------------------	------

Intensità massima del secondario	5 A
----------------------------------	-----

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN, Piastra di montaggio
--------------	---------------------------------