



SRA01505

TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1

Proprietà tecniche

Funzioni

Classe di precisione 1

Potenza

Potenza 2,50 VA

Potenza dissipata totale 1 W

Serie

Altezza 70 mm

Larghezza 49,50 mm

Profondità 30 mm

Altezza di apertura 20 mm

Larghezza dell'apertura 29,50 mm

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i 3000 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 40 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 40 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 1.5 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 1.5 - 6 mm²

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP10

Corrente

Corrente massima primario 150 A

Intensità massima del secondario 5 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN, Piastra di montaggio