



SRI03005

TRASF. DI CORRENTE 300-5 ABG 413 CL 1

Proprietà tecniche

Funzioni

Classe di precisione	1
----------------------	---

Potenza

Potenza	5 VA
---------	------

Potenza dissipata totale	3 W
--------------------------	-----

Serie

Diametro di apertura	28 mm
----------------------	-------

Altezza	78 mm
---------	-------

Larghezza	60 mm
-----------	-------

Profondità	30 mm
------------	-------

Altezza di apertura	28 mm
---------------------	-------

Larghezza dell'apertura	40 mm
-------------------------	-------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	3000 V
------------------------------------	--------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 40 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 40 °C
------------------------------------	-------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1.5 - 6 mm ²
-------------------------------	-------------------------

Sezione conduttore rigido	1.5 - 6 mm ²
---------------------------	-------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP10
---	------

Corrente

Corrente massima primario	300 A
---------------------------	-------

Intensità massima del secondario	5 A
----------------------------------	-----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN, Piastra di montaggio
--------------	---------------------------------