


NDN304



Installatieautomaat 3-polig 4 A D-karakteristiek 10 (15) kA

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	4 A
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2	15 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-1	10 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2	15 kA
Nominale stroom -25°C	4,88 A
Nominale stroom -20°C	4,80 A
Nominale stroom -15°C	4,73 A
Nominale stroom -10°C	4,65 A
Nominale stroom -5°C	4,58 A
Nominale stroom 0°C	4,50 A
Nominale stroom 5°C	4,42 A
Nominale stroom 10°C	4,34 A
Nominale stroom 15°C	4,26 A
Nominale stroom 20°C	4,17 A
Nominale stroom 25°C	4,09 A
Nominale stroom 30°C	4 A
Nominale stroom 35°C	3,90 A
Nominale stroom 40°C	3,79 A
Nominale stroom 45°C	3,69 A
Nominale stroom 50 °C	3,58 A
Nominale stroom 55°C	3,46 A
Nominale stroom 60°C	3,34 A
Nominale stroom 65°C	3,22 A
Nominale stroom 70°C	3,10 A

Uitvoering

Pooltype	3P
Curve	D

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	10 kA
Aandraaimoment bovenste klem	2,80 - 2,80 NM

Aandraaimoment aansluitklem onder	2,80 - 2,80 NM
-----------------------------------	----------------

Spanning

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1 - 35 mm²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm²
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading	1 - 35 mm²

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	2,80 - 2,80 NM
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	Schroefklem
360° montagepositie mogelijk	Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	2
Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	8,18 W
----------------------------------	--------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	4000
Maximale aantal mechanische schakelingen	20000

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte