



SPB415D

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

Spanning

Nominale spanning U_e	240 - 415 V
Continu bedrijfsspanning U_c volgens IEC61643-1	275 V
Spanningsbeveiliging U_p volgens IEC61643-1	1 kV
Beveiligingsniveau: U_p L-PE / N-PE volgens IEC61643-11	1,50 kV
Veiligheidsniveau U_p L-N/PEN IEC61643-11	1000 V

Stroom / temperatuur

Nominale ontladstroom I_n 8/20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	5 kA, 20 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	125 A
Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE	15 kA, 40 kA

Afmetingen

Hoogte	89,80 mm
Breedte	71,20 mm
Diepte	58,20 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Netwerktipe	TN-S, TT
-------------	----------

Samenstelling

Met meldcontact op afstand	Nee
----------------------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders	1,5 - 25,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1,5 - 35,0 mm ²

Normen

Klasse volgens IEC61643	T2
-------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

