



SPB465R

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Spanning

Nominale spanning U_e	240 - 415 V
Continu bedrijfsspanning U_c volgens IEC61643-1	320 V
Spanningsbeveiliging U_p volgens IEC61643-1	1,45 kV
Beveiligingsniveau: U_p L-PE / N-PE volgens IEC61643-11	1,70 kV
Veiligheidsniveau U_p L-N/PEN IEC61643-11	1450 V

Stroom / temperatuur

Nominale ontladstroom I_n 8/20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	160 A
Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE	65 kA

Afmetingen

Hoogte	98,7 mm
Breedte	71,20 mm
Diepte	77,5 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Netwerktipe	TN-S, TT
-------------	----------

Samenstelling

Met meldcontact op afstand	Ja
----------------------------	----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders	1,5 - 25,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1,5 - 35,0 mm ²
Doorsnede signaalcontact	0,14 - 1,5 mm ²

Normen

Klasse volgens IEC61643	T1, T2
-------------------------	--------

Frequentie

Technische wijzigingen voorbehouden

Frequentie

50 - 60 Hz

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment

3 - 3 NM