



4755

WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker 1930/Glas, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm²

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK02

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Ja

Met klapdeksel Nee

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Met ronde aardingspen | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |
| Toebehoren | |
| Heeft tekstveld | Nee |
| Capaciteit | |
| Aantal modulen | 1 |
| Teksten | |
| Opdruk | Zonder opdruk |
| Deksel | Centraalplaat |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Gerelateerde Series | Serie berker 1930, Serie berker Glas |