

Meetbereik spanning L-L	160 - 480 V
Frequentie meetbereik	45 - 65 Hz
Functies	
Nauwkeurigheidsklasse	B
Type tarief	T1...T2 (230 V AC) / T1...T2 M-BUS
Is gekalibreerd	Ja
Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C
Vermogen	
Opgenomen vermogen VA	2 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	0,60 W