

HAB304

Lastscheider 3-polig 40 A modulair M1

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	40 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	40 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	40 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22 categorie B	40 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23 categorie A	40 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23 categorie B	40 A
Nominaal kortsluitvermogen Icm bij 415 V AC volgens IEC60947-3	1,80 kA
Nominale piekstroombestendigheid Icw 1 s IEC60947	1,26 kA
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	1,26 kA

Architectuur

Pooltype	3P
Bedieningselement	Korte draaigreep
Aantal polen	3

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	16 mm ²
---------------------------	--------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
Nominale spanning Ue	380 - 415 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	0,90 W
Totaal vermogensverlies onder IN	2,70 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	26000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	18000 W

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	2 - 2,2 NM
-------------------------	------------

Uitrusting

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
Deksel, deur	
Vergrendelbaar	Ja
Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20
Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz
Connectiviteit	
Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Functies	
Is omkeerschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofschakelaar	Ja
Uitvoering als onderhouds/werkings-schakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als lastscheider	Ja
Capaciteit	
Aantal modules	2,57