



HBA161H

Diffbloek el. x160 4P regelb. 160A

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 160 A

Nominale aardlekstroom I_{dn} 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA

Architectuur

Aantal polen 4

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging A HI

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 500 V

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 6000 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading 2,5 - 95,0 mm²

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders 2,5 - 70,0 mm²