



BFH480E

Aardlekelement 4-polig 125 A 300mA A high immunity

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
Nominale aardlekstroom I_{dn}	300 mA

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	3,50 - 3,50 NM
----------------	----------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	15 W
--	------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	7000
Elektrische levensduur in aantal cycli	1000

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	500 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	6000 V

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

Capaciteit

Aantal modulen	6
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte

Afmetingen

Hoogte	103 mm
Breedte	213 mm
Diepte	69 mm