



EC100

Bedrijfsurenteller 230 V

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 2

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 60 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm²

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 35 mm

Diepte 60 mm

Voeding

Voedingsspanning 230 V +/- 15 %

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Samenstelling

Aantal kanalen 6