



EC362

kWh-meter 3-fase, directe meting 100 A, 2 tarieven, 7 modules

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype	3P+N
----------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
Maximale meetcircuitstroom	100 A

Capaciteit

Aantal modules	7
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Directe aansluiting
-----------------------	---------------------

Afmetingen

Hoogte	90 mm
--------	-------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Type impulsgever	Elektrisch
------------------	------------

Compatibiliteit

Geschikt voor	Inkoop
---------------	--------

Meting

Meetsysteem	Directe meting
Type meetinstrument	Elektronisch
Frequentie meetbereik	50 - 60 Hz

Voeding

Aantal fases voor voeding	4
---------------------------	---

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	B
-----------------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	7,50 VA
-----------------------	---------

