



EC377M

kWh-meter 3-fase, via trafo 5/3000 A Modbus MID, 4 modulen

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem	MODBUS
------------	--------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	3000 A
Maximale meetcircuitstroom	3000 A

Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	72 mm

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Type impulsgever	Elektrisch
------------------	------------

Compatibiliteit

Geschikt voor	Inkoop/levering
---------------	-----------------

Aansluiting

Type connector/steker bussysteem	RS485
----------------------------------	-------

Meting

Meetsysteem	Meetwaardeomvormer
Type meetinstrument	Elektronisch
Frequentie meetbereik	50 - 50 Hz

Voeding

Aantal fases voor voeding	4
---------------------------	---

Functies

Type tarief	Enkeltarief
-------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	10 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom In	2 W