



ECR180T

kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, Modbus

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem	MODBUS
Pooltype	3x 1P+N

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
Maximale meetcircuitstroom	80 A

Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Directe aansluiting
Aansluitwijze	Modbus RS485 3-draads

Afmetingen

Hoogte	92 mm
Breedte	72 mm
Diepte	60 mm

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Type impulsgever	Optisch
------------------	---------

Compatibiliteit

Geschikt voor	Inkoop/levering
---------------	-----------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede van meetingang	33 - 33 mm ²
Aansluitdoorsnede afgaande meetuitgang	33 - 33 mm ²
Type connector/steker bussysteem	Busaansluitklem

Installatie, montage

Aandraaimoment	2 - 2 NM
----------------	----------

Mechanische kenmerken

Aandraaimoment digitale aansluitklem	0,50 - 0,50 NM
--------------------------------------	----------------

Meting

Meetsysteem	Directe meting
Type meetinstrument	Elektronisch
Stroommeetbereik	0,25 - 80,0 A

Meetbereik spanning L-N	92 - 276 V
-------------------------	------------

Frequentie meetbereik	45 - 65 Hz
-----------------------	------------

Voeding

Aantal fases voor voeding	1
---------------------------	---

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	B
-----------------------	---

Type tarief	T1...T2 (230 VAC) / T1...T4 Modbus
-------------	------------------------------------

Is gekalibreerd	Ja
-----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	2 VA
-----------------------	------

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1 W
-----------------------------------------------------	-----