

**Programmaklok, elektromechanisch, weekprogramma met gangreserve, 1 w 16 A**

**Technische eigenschappen**

**Samenstelling**

Aantal kanalen 1

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Vermogen**

Energieverbruik in bedrijf 0,50 VA

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 1000 W

Verliesvermogen bij volle belasting 1 W

**Funcities**

Aantal functiekanalen 1

**Aansluiting**

Aantal contacten 1

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1 - 4 mm<sup>2</sup>

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

**Capaciteit**

Aantal modulen 2

**Afmetingen**

Hoogte 90 mm

Breedte 36 mm

Diepte 58 mm

**Teksten**

Schakelmodus Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Aansluitwijze Met schroefklemmen

**Stroom / temperatuur**

Maximale stroom (cos phi 0,6) 4 A

**Levensduur**

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1 50000

EH271