

ESD427

Magneetschakelaar 25 A, 2 maak, 2 verbreek, 24 V AC 50Hz

Technische eigenschappen

Aansluiting

Soort contact	2 verbreek + 2 maak
Aantal contacten	4
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 10 mm²

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A

Capaciteit

Aantal modulen	2

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Stuurspanning AC	24 - 24 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	1000000
Elektrische levensduur in aantal cycli	30000

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	4,50 W
Verbruik bij inkomen	21 VA

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	35,75 mm
Diepte	60 mm

Samenstelling

Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	2

Installatie, montage	
Aandraaimoment	1,20 - 1,20 NM