



SPB440R

Overspanningsbeveiligiger 40kA 4P met reserve aanduiding

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Spanning

Nominale spanning U_e	240 - 415 V
Continu bedrijfsspanning U_c volgens IEC61643-1	275 V
Spanningsbeveiliging U_p volgens IEC61643-1	1,35 kV
Beveiligingsniveau: U_p L-PE / N-PE volgens IEC61643-11	1,50 kV
Veiligheidsniveau U_p L-N/PEN IEC61643-11	1350 V

Elektrische Stroom

Nominale ontlaadstroom I_n 8/20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	125 A
Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Afmetingen

Hoogte	89,80 mm
Breedte	71,20 mm
Diepte	58,20 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Netwerktype	TN-S, TT
-------------	----------

Uitrusting

Met meldcontact op afstand	Ja
----------------------------	----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders	1,5 - 25,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1,5 - 35,0 mm ²
Doorsnede signaalcontact	0,14 - 1,5 mm ²

Normen

Klasse volgens IEC61643	T2
-------------------------	----

Frequentie

Frequentie

50 - 60 Hz

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment

3 - 3 NM