




GS16009016



**Ecoline contactdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, C-profiel, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Energieverbruik standby	0,06 W
Uitgangsvermogen	15 W

**Aansluiting**

Type connector/steker	Wago Winsta
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

**Afmetingen**

Hoogte	50 mm
Breedte	120 mm
Diepte	61 mm

**Materiaal**

Kleur	Verkeerswit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polyamide (PA)

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Wandgoot C-profiel
---------------	--------------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Modulair
---------------	----------

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee

Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
<b>Toebehoren</b>	
Heeft tekstveld	Ja
Uitgerust met	Contactdoos + USB-lader type A+C
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	2
<b>Teksten</b>	
Opdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Hager energie contactdoos 80 mm BRx