



**Ecoline contactdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, C-profiel, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 50 Hz

**Vermogen**

Energieverbruik standby 0,06 W

Uitgangsvermogen 15 W

**Aansluiting**

Type connector/steker Wago Winsta

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

**Afmetingen**

Hoogte 50 mm

Breedte 120 mm

Diepte 61 mm

**Materiaal**

Kleur Verkeerswit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Polyamide (PA)

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Wandgoot C-profiel

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Modulair

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

GS16009016



Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
<b>Toebehoren</b>	
Heeft tekstveld	Ja
Uitgerust met	Contactdoos + USB-lader type A+C
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	2
<b>Teksten</b>	
Opdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Hager energie contactdoos 80 mm BRx