



HCF991H

Vermogenschakelaar h3, 4P 1600 A

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
-----------------	--------

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Schakel

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	3x 240 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	3x 240 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V

Afschakeling

Responstijd bij openen	10 ms
------------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Ja
--------------------------	----

Functies

Trip unit	Schakelaar
-----------	------------

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	56,30 W
Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	168,90 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	1053000 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------