



2874

Tronic draaidimmer 525 W (R, C)

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 50 mm

Uitvoering

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

Teksten

Aansluitklem Met klem voor basisbelasting van netschakelaar

Aansluitwijze Met steekklemmen

Dimprincipe Fase-afsnijding

Montagewijze Met spreidklemmen

Spanning Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)